

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材；鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3002.080



製品説明

SIMPLEX ハンマー3002シリーズには、両側に黒いゴム製インサートが付いています。この中程度の硬さの黒いゴム製インサート(3202シリーズ)は、ハルダールのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、また、ゴム固有の臭いもありません、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

鑄造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径30mmから径80mmがあり、スレッジハンマー(3002.081, 3002.100)とゴム製インサート“自立タイプ”(3022.261)用にもなっています。

径80mmタイプには、ハンドルが短いタイプ(3002.082)もあります。

製品の特長：

- ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- このモデルでは、D30 mm~D80 mmのサイズが揃い、スレッジハンマー,としてもお買い求めいただけます。また、D60 mmとD80 mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足が付きます。
- ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3002.082)。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大作業、修理・保守作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ [mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	3002.080

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。