

## SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

3002.081



## 製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3002シリーズは、ゴム複合材インサートが両側に付いています。2つのタイプがあり、一つは、ヘッド径80mmで重さ3,270g、全長は80cmです。もう一つの大きいサイズは、ヘッド径100mmで重さは5,500g、全長は100cmです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

長い繊維質で、極めて耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニスで仕上げられており、手になじむ形状です。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
- 全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,270g)とヘッド径100mm(重さ5,500g)があります。

## 応用分野

造園、ガーデニング、緑石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工

## 材質

## ハンドル

- ヒッコリー

## インサート

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

## ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]		5.0		
80	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。