

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム ; 鋳造製ハウジングと高品質かつ短いハンドル付

3003.082



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことはありません。

SIMPLEXハンマー3003シリーズは、TPEミディアムインサートが両側に付いています。このグレー色の中程度の硬さのインサート(3203シリーズ)は、打撃力が、黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同程度です。二つの違いは、黒い打痕が残るかどうかです。

鋳造製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いているため、ハンドルの付け根を誤って叩いても折れる心配はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート(グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いている SIMPLEXハンマー D80mm
- 柄を極端に切り詰めて短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことはありません。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

傷つきやすい材料に、自然石の設置、造園、ガーデニング、モルタル壁の施工、家具の製作、床タイル工事、敷石の施工、壁や階段の工事、窓やドアの取付け、配管作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	ハンドルのタイプ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]		[g]		5.0		
80	175 x 325	短い	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。