

SIMPLEXハンマー・プラスチック； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3006.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3006シリーズは、両側にプラスチック製インサートが付いています。この赤色のインサート(3206シリーズ)は、硬く、耐油性があります。鑄造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。本製品のサイズには、径30mmから径60mmがあります。

製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

多様な分野での使用、組立、修理・保守作業、板金加工、プレハブ住宅の施工、大作業、足場の組立、テントの設営

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	150	405	405 x 145 x 60	1520	4030618300168	AAA905c002	21-04-09-16	3006.060

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.