

## SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3007.080



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3007シリーズは、スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)が両側に付いています。  
この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、ハルダのトップセラーです。このインサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。  
鑄造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。  
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
本製品のサイズには、径30mmから径80mmがありますが、スレッジハンマー用として径140mm(3007.081、3007.100、3007.125、3007.141)サイズまであります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3007.082)。  
製品の特長：  

- スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。また、スレッジハンマーは、ヘッド径140mmまであります。
- ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3007.082)。

### 応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、敷石の施工、テントの設営、鉄製くさびの打込み、足場の組立、垣根、柵の施工、板金加工、プレハブ住宅の施工、配管作業、大作業、鋭角エッジがある製品の組立て

### 材質

#### ハンドル

- 木製

#### インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

#### ハウジング

- 可鍛鑄鉄

### 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
80	490 x 175 x 80	2660	4030618300212	AAA905c002	21-04-09-16	3007.080

応用例







## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。