

SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック；鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付  
3007.082

## 製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、柄を極端に切り詰めて短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

SIMPLEXハンマー3007シリーズは、スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)が両側に付いています。

この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、ハルダのトップセラーです。このインサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

高級な木柄は振動吸収性があり、エルゴノミクスを考えた形状です。また、柄の部分は、ワニス塗装を二重に施してありますので、汚れを寄せつけません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル；グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

## 応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、敷石の施工、テントの設営、鉄製くさびの打込み、足場の組立、垣根、柵の施工、板金加工、プレハブ住宅の施工、配管作業、大作業、鋭角エッジがある製品の組立て

## 材質

## ハンドル

- 木製

## インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

## ハウジング

- 可鍛鋳鉄

## 発注情報

Ø	—↑	—↓	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	🔩 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2560	4030618312871	AAA905c002	21-04-09-16	3007.082

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。