

SIMPLEXスレッジハンマー・スーパープラスティック、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル  
3007.100

## 製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3007シリーズは、スーパープラスティック製インサートが両側に付いています。  
 ハルダールのトップセラーである、中程度の硬さのプラスティック製インサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスティック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。  
 鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。  
 繊維質が長い為耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げをしています。  
 4つのタイプがあり、一つ目は、ヘッド径80mmで重さ 3,090g、全長は80cmです。次に大きいサイズは、ヘッド径100mmで重さは5,200g、全長は100cmです。さらに、ヘッド径125mmで重さは7,700gとヘッド径140mmで重さは7,900gのタイプがあり、ともに全長は104cmです。  
 SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

## 製品の特長：

- スーパープラスティック製インサート（白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる）が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス仕上げされています。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は4つのタイプがあります：ヘッド径80mm（重さ3,090g）、ヘッド径100mm（重さ5,200g）、ヘッド径125mm（重さ7,700g）、ヘッド径140mm（重さ7,900g）があります

## 応用分野

造園、ガーデニング、緑石の施工、垣根、柵の施工 鉄製くさびの打込み、足場の組立、テントの設営、大工仕事

## 材質

## ハンドル

- ヒッコリー

## インサート

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

## ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
100	1000	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	3007.100

応用例







#### 法令(コンプライアンス)

##### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

##### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

##### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。