

## SIMPLEXハンマー・ナイロン； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3008.050



## 製品説明

SIMPLEXハンマー3008シリーズは、ナイロン製インサートが両側に付いています。この白色のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

鑄造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径30mmから径80mmがありますが、スレッジハンマー(3008.081)に使えるサイズもあります。

製品の特長：

- ・ ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー
- ・ 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- ・ 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- ・ 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。また、スレッジハンマーがあります

## 応用分野

ワークの調整、鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、金型製作、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、板金加工、修理、保守作業

## 材質

ハンドル

- ・ 木製

インサート

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 高い耐摩耗性
- ・ 割れにくい
- ・ 耐油性

ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

## 発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	135	370	370 x 135 x 50	[g]	4030618300243	AAA905c002	21-04-09-16	3008.050

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。