

## SIMPLEXハンマー・ソフトメタル； 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3009.030



## 製品説明

SIMPLEXハンマー3009シリーズは、ソフトメタル製インサートが両側に付いています。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。

鑄造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径30mmから径80mmがありますが、スレッジハンマー(3009.081)用もあります。

製品の特長：

- ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。また、スレッジハンマーもあります。

## 応用分野

強い衝撃力、板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業用

## 材質

## ハンドル

- 木製

## インサート

- ソフトメタル、シルバー
- 硬
- 耐熱性

## ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	295	295 x 90 x 30	400 [g]	4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。