

## SIMPLEX スレッジハンマー・TPEソフト/ゴム複合材；鑄造製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

3012.081



## 製品説明

SIMPLEX シリーズ 3012 は、TPEソフト/ゴム複合材の人気のあるインサートの組合せです。ブルーのTPEソフトインサート（シリーズ3201）はSIMPLEXシリーズの中でもっとも柔らかいインサートであり、繊細なタッチを必要とする作業のために高い衝撃吸収性を実現しています。また従来のゴムハンマーとは異なり、高い耐摩耗性によりワークにゴムの打痕を残すことはありません。

この中硬のゴム製インサート（シリーズ3202）は低摩耗性、衝撃吸収性があるためゴム臭もしません。また従来のゴムハンマーと比較して摩耗しにくいので何倍も長くご使用いただけます。

鑄鉄製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いており、破断に強く出来ています。長い繊維と極めて耐久性の高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状となっています。

SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、すべての部品が交換可能となっており、レトロフィットすることができます。従って、資源の有効活用とコスト削減が出来ます。

質量 3,205g そして全長 80cm、径80mmの“自立タイプ”のゴム製インサート（3012.281）のスレッジハンマーです。

製品の特長:

- TPEソフト（ブルー、軟、色付き）/ゴム複合材（黒色、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗）の組合せによるSIMPLEXプラスチックハンマー。
- ハンドル保護部が付いた鑄鉄製ハウジングは破断に強く出来ています。
- 高品質、振動吸収で手になじむ形状の木製ハンドル形状；グリップ部をニスで二度塗り仕上げ（汚れに強い）。
- すべての部品が交換/レトロフィット可能となっており、大幅なコスト削減と資源の有効活用になります。
- 径80mm(3,205g 質量)、“自立タイプ”のゴム製インサート（3012.281）付のスレッジハンマー。

## 応用分野

造園、ガーデニング、緑石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設置、プレハブ住宅の施工

## 材質

## ハンドル

- ヒッコリー

## インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

## インサート 2

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し

## ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	質量	GTIN	profic1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
80	800	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.