

SIMPLEXハンマー・TPEソフト / ゴム複合材 ; 鑄鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付

3013.040



製品説明

SIMPLEXハンマー3013シリーズは、TPEソフト製とTPEミディアムインサートの組合せです。両方のインサートともに、熱可塑性エラストマーを材質としており、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3013.082)。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート(グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鑄造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
- ヘッド径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります(3013.082)。

応用分野

自然石の設置、壁や階段の工事、モルタル壁の施工、家具の製作、窓やドアの取付け、配管作業、プレハブ壁材の据付、梁の位置決め

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø		寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	115	325	325 x 115 x 40	620	4030618300618	AAA905c002	21-04-09-16	3013.040

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。