

## SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40)・TPEソフト/ゴム複合材；鑄鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル付

3013.051



### 製品説明

このSIMPLEXプラスチックハンマーには、インサート径40mmのハウジングに組み込まれた特殊な径50mmインサートが付属しています。大きな打撃面により、繊細な表面のワークを優しく加工する際に最適です。このモデルは、TPEソフト/TPEミッドのインサート組み合わせでご利用いただけます。

青色のTPE-softインサート(シリーズ3201)は、SIMPLEXシリーズの中で最も柔らかいインサートで、軽いタッチを必要とする作業に最適な、高い衝撃吸収性を備えています。従来のゴムハンマーとは異なり、黒ずみなどの打痕が残りません。

灰色の中硬質TPE-midインサート(シリーズ3203)は、ゴム製インサート(シリーズ3202)に匹敵する強力な打撃を可能にします。

鑄鉄製のハウジングには、高い耐衝撃性の一体型のハンドル保護スリーブが付いています。振動を吸収し、人間工学に基づいた形状の高品質な木製ハンドルは、グリップ部分にニスを2度塗りしてあるため汚れに強い仕様です。

スマートなSIMPLEXハンマーの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィット可能です。これにより、コストと資源の両方を節約できます。

製品の特徴:

- TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。
- インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。
- 鑄鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
- 高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。
- すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。

### 応用分野

窓やドアの施工、割れやすいタイルの配置、床タイルの施工、軽微な工作物の位置決めや調整、建具工事、家具の組み立て、フローリングとラミネート床の施工

### 材質

#### ハンドル

- 木製

#### インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

#### インサート 2

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

#### ハウジング

- 可鍛鑄鉄

### 発注情報

Ø	110	330	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号 <sup>1)</sup>
50	110	330	330 x 120 x 50	1070	4030618313946	AAA905c002	21-04-09-16	3013.051

<sup>1)</sup> このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.