

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ"、 鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3022.260



製品説明

SIMPLEXハンマー3022シリーズは、両側にゴム製インサートが付いています。SIMPLEX用の黒いゴム製インサート(3202シリーズ)は、ハルダーのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります：スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート"自立タイプ"(3022.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでは、D60mmとD80mmのサイズが揃い、スレッジハンマー(3022.261)。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3022.082)。

製品の特長:

- ・ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート"自立タイプ"(3022.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- ・このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート/ゴム製インサート"自立タイプ"(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
- ・鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- ・高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- ・全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- ・このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです、スレッジハンマー。
- ・ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3022.082)。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大作業、修理・保守作業

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル

- ・木製

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

ハウジング

- ・可鍛鋳鉄

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
60	405 x 150 x 60	1580	4030618311072	AAA905c002	21-04-09-16	3022.260

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.