

SIMPLEXハンマー・“自立タイプ”付ゴム複合材；鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付

3022.282



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがあります。

SIMPLEXハンマー3022シリーズは、両側にゴム製インサートが付いています。SIMPLEX用の黒いゴム製インサート(3020シリーズ)は、ハルダーのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもあります。さらに改良を加えた製品があります：スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート“自立タイプ”(3020.260)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート“自立タイプ”(3020.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは 径80mm、ゴム複合材/ゴム複合材製インサート“自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことはありません。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大作業、修理・保守作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- ゴム複合材、黒色、“自立タイプ”
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

インサート 2

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

Ø			寸法	長さ x 幅 x 高さ	ハンドルのタイプ		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]			[g]				
80	175	325		325 x 175 x 80	短い	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.