

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム/ ゴム複合材；鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハン

ドル付
3023.082



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作业で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアム/ ゴム製インサートが付いています。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。鋳造製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー径80mm。
- ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
- ハンドルを保護用スリーブが付いている鋳造製ハウジングは、折れる心配はありません。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

インサート 2

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ	幅							
80	175	325	325 x 175 x 80	短い	2725	4030618312918	AAA905c002	21-04-09-16	3023.082

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.