

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEミディアム、 鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

3023.260



製品説明

SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアムとゴム製インサート"自立タイプ"が付いています。

この中程度の硬さの黒いゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)は、ハルダのトップセラーをさらに改良したインサートです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。このスタイリッシュなデザインのゴム製インサートは、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3023.282)。

製品の特長:

- ハルダのトップセラーをさらに改良しました: ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート"自立タイプ"(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
- ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3023.282)。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

インサート 2

- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

発注情報

| 寸法 | 長さ x 幅 x 高さ | 重量 | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|----|-------------|------|---------------|----------------|-------------|----------|
| Ø | [mm] | [g] | | | | |
| 60 | 405 | 1570 | 4030618311096 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3023.260 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.