

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / プラスチック ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3026.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3026シリーズは、ゴム製/プラスチック製インサートの組み合わせですが、ハルダのトップセラーの一つです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。このインサートの組合せは、様々な作業に対応することが出来ます。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。径60mmのサイズには、“自立タイプ”(3023.260)もあります。

製品の特長：

- ・ ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) / プラスチック製インサート (赤色、耐油性)の組合せのSIMPLEXハンマー
- ・ 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- ・ 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ；グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)
- ・ 全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。また、スレッジハンマーもあり、ヘッド径60mmには、“自立タイプ”があります
- ・ 幅広い用途に使えるハルダのトップセラー

応用分野

軽作業から中程度の作業、自動車、トラックの組立て修理 作業、へこみ修復作業、保守作業、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工仕事向け

材質

ハンドル

- ・ 木製

インサート 1

- ・ ゴム複合材、黒色
- ・ 中硬
- ・ 衝撃緩和機能
- ・ ゴム臭無し
- ・ 低摩耗

インサート 2

- ・ プラスティック、赤
- ・ 硬
- ・ 耐油性
- ・ ユニバーサル

ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。