

## SIMPLEXハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ"/プラスチック、 鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

3026.260



### 製品説明

SIMPLEXプラスチックハンマー、ゴム製/プラスチック製インサート径60mmの組合せは、ホルダーのトップセラーの一つですが、新しい製品を加えました：スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート"自立タイプ" (3026.260)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、特別な配合をしたゴムは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。このインサートの組合せは、様々な作業に対応することが出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた高品質木製ハンドルは、グリップ部がニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径60mmですが、スレッジハンマー(3026.261)もあります。

製品の特長:

- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート"自立タイプ" (3026.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート"自立タイプ" (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/プラスチック製インサート(赤色、硬い、耐油性)の組合せです。
- 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた木製ハンドル；グリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- 本製品は、サイズ径60mmです。スレッジハンマー(3026.261)もあります。
- 幅広い作業に適している、ホルダーのトップセラーです。

### 応用分野

自動車、トラックの組立てや修理、へこみ補修作業、保守作業、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工作業

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

### 材質

#### ハンドル

- 木製

#### インサート 1

- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

#### インサート 2

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

#### ハウジング

- 可鍛鋳鉄

### 発注情報

Ø	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	profiocl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.