

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / スーパープラスチック ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル
3027.030



製品説明

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEX3027シリーズは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ホルダーのトップセラーでもあります。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート (3202シリーズ) は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押し出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収性能が良いヒッコリー製ハンドルは、握りやすい形状に加工し、ニスで二度塗り仕上げをしていますので、泥がついても安心です。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでは、D30mm~D80mmのサイズが揃い、スレッジハンマー

(3027.081、3027.100) としてもお買い求めいただけます。また、D60mmとD80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足が付きます。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.082)。

製品の特長：

- ・ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) / スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる) が付いているSIMPLEXハンマー。
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- ・高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています (汚れに強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・このモデルでは、インサート径30mm~80mmのサイズがお買い求めいただけます。また、自立タイプのゴム製のヘッドインサート付スレッジハンマー (60mmとD80mm) があります。
- ・インサート径60mmと80mmのモデルでは、短いハンドルタイプもお買い求めいただけます (品番：3027.062/3027.082)。
- ・ホルダーのトップセラー。

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、足場の組立、テントの設営、大作業、垣根、柵の施工、小屋組の施工

材質

ハンドル

- ・木製

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・スーパープラスチック、白
- ・中硬
- ・堅牢
- ・高い耐摩耗性

ハウジング

- ・可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	[g]	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	3027.030

応用例









法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。