

## SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle 3027.261



### 製品説明

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径D60mmとD80mmは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ホルダーのトップセラーでもあります。さらに改良を加えた製品があります：  
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。  
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押し出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

鑄鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径60mmとD80mmと短いハンドルがあります。

製品の特長:

- ホルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート"自立タイプ"(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。
- 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
- 鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。径と短いハンドルがあります。

### 応用分野

造園、ガーデニング、縁石の施工、L型擁壁の設置、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、鉄製くさびの打込み、足場の組立、テントの設営、大作業、プレハブ住宅の施工

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

### 材質

#### ハンドル

- ヒッコリー

#### インサート 1

- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

#### インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

#### ハウジング

- 可鍛鑄鉄

### 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	製品番号
Ø	[mm]	[g]			
60	780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261

応用例





#### 法令(コンプライアンス)

##### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

##### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

##### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。