

SIMPLEXスレッジハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

3027.281



製品説明

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径D60mmとD80mmは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ホルダーのトップセラーでもあります。さらに改良を加えた製品があります：

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押し出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径60mmとD80mmと短いハンドルがあります。

製品の特長:

- ・ホルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- ・このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、ゴム製インサート"自立タイプ"(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。
- ・長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
- ・鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- ・全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- ・このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。径と短いハンドルがあります。

応用分野

造園、ガーデニング、縁石の施工、L型擁壁の設置、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、鉄製くさびの打込み、足場の組立、テントの設営、大作業、プレハブ住宅の施工

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル

- ・ヒッコリー

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・スーパープラスチック、白
- ・中硬
- ・堅牢
- ・高い耐摩耗性

ハウジング

- ・可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	↑ ↓	↑ ↓	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。