

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / ナイロン ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3028.040



製品説明

ゴムとナイロン製インサートの組合せのSIMPLEX3028シリーズは、幅広い用途をカバー出来ますので、金属加工業界でも多くの会社で採用されています。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、打感の品質が高く、最高の強度と耐久性の両方を保証します。このインサートは、引抜き加工されているため、材質が均一になるよう成形されています。通常のプラスチック射出成形と比較して、摩耗に強く、耐久性も高くなっており、零下でも欠けが発生することはありません。さらに、油、グリスの耐性も優れています。
鑄鉄製のハウジングは、ハンドル固定部が長くなっているため、誤って根元で叩いても折れることはありません。
振動をよく吸収し、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップにニスを2度塗りしていますので、汚れにくくなっています。
優れた原理のSIMPLEXハンマーは、全てのパーツを交換することが出来ますので、新品同様に保つことが可能です。従って、資源を有効に使うとともに、コストセーブも出来ます。
このモデルでは、D30mm~D80mmのサイズが揃い、スレッジハンマー(3028.081)としてもお買い求めいただけます。また、D60mmとD80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足が付きます(3028.261)。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3028.082)。

製品の特長:

- ・ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー。
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際にハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鑄造製ハウジング。
- ・高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。また、スレッジハンマーもあり、ヘッド径60mmと80mmには、「自立タイプ」があります。
- ・ヘッド径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります(3028.082)。
- ・ハルダのトップセラー。

応用分野

鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、修理、保守作業

材質

ハンドル

- ・木製

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・ナイロン、白
- ・硬
- ・高い耐摩耗性
- ・割れにくい
- ・耐油性

ハウジング

- ・可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
40	115	325	325 x 115 x 40	[mm]	[g]	4030618300748	AAA905c002	21-04-09-16	3028.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。