

SIMPLEX スレッジハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ"/ナイロン；鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

3028.261



製品説明

ゴム製/ナイロン製インサートを組合わせた、SIMPLEXス D60mmとD80mmスレッジハンマーは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、金属加工業界で幅広く使われています。このハンマーは、ハンドルトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります：
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、特別パワフルに叩けます。また、最大級の強靭性と格別な耐久性を保証しています。ナイロン製インサートは、原材料を押し出し加工しています。射出成形されたナイロンに比べて、摩耗に強く、耐久性があります、さらに、零度以下でも欠けが起きることはありませんし、耐油性もあります。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にスレッジハンマーを掴み取ることが出来ます。

鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。

径と短いハンドルがあります。

製品の特長:

- ハンドルのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- このSIMPLEXスレッジハンマーは、ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。
- 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のまま簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。
- 鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
- 全ての部品は交換/レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- このモデルのサイズは、径60mm80mmです、径と短いハンドルがあります。
- ハンドルのトップセラー。

応用分野

鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、修理、保守作業

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル

- ヒッコリー

インサート 1

- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

インサート 2

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 耐油性

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	—	—	寸法	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ [mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.