

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / ソフトメタル；鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3029.040



製品説明

SIMPLEXハンマー3029シリーズは、ゴム製とソフトメタル製インサートが付いています。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。径D60mmとD80mmのサイズには、“自立タイプ”もあります。

製品の特長：

- ・ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) / ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー。
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
- ・高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、ヘッド径60mmと80mmにはゴム製インサート付、“自立タイプ”があります。
- ・ソフトメタル製インサートはアルミ材で出来ており、従来の鉛製ハンマーの代用品となります。

応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車、トラックの組立て修理

材質

ハンドル

- ・木製

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・ソフトメタル、シルバー
- ・硬
- ・耐熱性

ハウジング

- ・可鍛鋳鉄

発注情報

Ø		寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	115	325		325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16	3029.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.