

SIMPLEXスレッジハンマー・ゴム複合材 / ソフトメタル、 鑄鉄製ハウジングとヒッコリー製ハン
ドル

3029.081



製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3029シリーズは、ゴム複合材とソフトメタル製インサートの組合せです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

繊維質が長いので耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状です。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、重さ3,700g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。

製品の特長：

- ・ ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXスレッジハンマー
- ・ 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- ・ 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス仕上げされています。
- ・ 全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,700g)です

応用分野

非常に強い衝撃力、板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業

材質

ハンドル

- ・ ヒッコリー

インサート 1

- ・ ゴム複合材、黒色
- ・ 中硬
- ・ 衝撃緩和機能
- ・ ゴム臭無し
- ・ 低摩耗

インサート 2

- ・ ソフトメタル、シルバー
- ・ 硬
- ・ 耐熱性
- ・ 強い衝撃力

ハウジング

- ・ 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	3710	4030618306429	AAA938c002	21-04-09-20	3029.081

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。