

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材、"自立タイプ" / ソフトメタル ; 鋳造製ハウジング、 高品質木製
ハンドル
3029.280



製品説明

SIMPLEXハンマー3029シリーズは、ゴム製とソフトメタル製インサートが付いています。このスタイリッシュなデザインのゴム製インサート"自立タイプ" (3202.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3029.282)。

製品の特長：

- ・ゴム製インサート"自立タイプ" (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- ・ゴム製インサート"自立タイプ" (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) / ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- ・高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
- ・ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3029.282)。

ソフトメタル製インサートは、アルミ材で出来ており、従来の鉛製ハンマーの置き換えが出来ます

応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車、トラックの組立て修理

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ"が使えるハウジングが付いています。

材質

ハンドル

- ・ 木製

インサート 1

- ・ ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- ・ 中硬
- ・ 衝撃緩和機能
- ・ ゴム臭無し
- ・ 低摩耗

インサート 2

- ・ ソフトメタル、シルバー
- ・ 硬
- ・ 耐熱性

ハウジング

- ・ 可鍛鋳鉄

発注情報

Ø	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	490	490 x 175 x 80	3550	4030618312420	AAA905c002	21-04-09-16	3029.280

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.