

# SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / スーパープラスチック ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3037.060



## 製品説明

SIMPLEXハンマー3037シリーズは、TPEミディアム製とスーパープラスチック製インサートが付いています。グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた高級木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

### 製品の特長:

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鑄造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状の木製ハンドル ; グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。

### 応用分野

床タイル工事, 天然石の作業, 配管作業, 木造住宅の壁の施工, 家具の製作

### 材質

#### ハンドル

- 木製

#### インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

#### インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

#### ハウジング

- 可鍛鑄鉄

## 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]		5.0		
60	405	1465	4030618304609	AAA905c002	21-04-09-16	3037.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。