

SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック / ナイロン ; 鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3078.050



製品説明

SIMPLEXハンマー3078シリーズは、スーパープラスチック製とナイロン製インサートが付いています。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長い為、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径80mmですが、スレッジハンマー(3078.081)用もあります。

製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いている SIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mm があります。また、スレッジハンマー (3078.081)もあります

応用分野

ワークの調整, 鋭角エッジがある製品の組立て, ハウジングの組立て, 金型製作, プラント建設, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, 板金加工, 修理, 保守作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

インサート 2

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
50	370 x 135 x 50	1123	4030618302575	AAA905c002	21-04-09-16	3078.050

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。