

SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3079.040



製品説明

SIMPLEXハンマー3079シリーズは、スーパープラスチック製とソフトメタル製インサートが付いています。
 スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
 アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることができます。
 鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
 振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
 SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
 この製品は、サイズ径30mmから径80mmですが、スレッジハンマー(3079.081)用もあります。
製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)/ ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。また、スレッジハンマー(3079.081)もあります

応用分野

自動車、トラックの組立て修理, 金型製作, プラント建設, ハウジングの組立

材質

ハンドル
 ・ 木製

インサート 1
 ・ スーパープラスチック、白
 ・ 中硬
 ・ 堅牢
 ・ 高い耐摩耗性

インサート 2
 ・ ソフトメタル、シルバー
 ・ 硬
 ・ 耐熱性

ハウジング
 ・ 可鍛鑄鉄

発注情報

Ø	115	325	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficli@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	115	325	325 x 115 x 40	675	4030618304692	AAA905c002	21-04-09-16	3079.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。