

SIMPLEXソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)・TPEソフト、アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

3101.051



製品説明

SIMPLEXプラスチックハンマーの特別サイズ径50mmインサートは、径40mm用のハウジングに取付けられています。このオーバーサイズの打撃面は、ワークの繊細な面へ最大限ソフトに作業出来るように考えられています。この3101シリーズのハンマーには、TPEソフト製インサート(3201シリーズ)が両側に付いています。

このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。また、この軽量プラスチックハンマーは簡単に持ち運び出来ます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた高級木製ハンドルは、グリップ部がニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付：繊細な面があるワーク作業に最適です
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げた、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整、プロトタイプ製作、家具の製作、化粧張り、繊細な箇所の打ち付け作業、家具の生地張り/馬具製作、生地剥がし、U字釘の取外し

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号 ¹⁾
Ø	[mm]	[g]				
50	330	430	4030618305170	AAA905c002	21-04-09-16	3101.051

¹⁾ このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。