

## SIMPLEXハンマー・TPEソフト ; アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

3101.060



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3101シリーズは、青色のTPEソフト製インサート(3201シリーズ)が両側に付いています。  
このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。  
この特別に軽量タイプのアルミ製ハウジング (3122シリーズ)は、ハンドル保護用スリーブが付いています。軽量なため、作業者は、小さな力でうまく叩くことが出来ます。壊れやすいワークに対して、正確に作業するのに適しています。  
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

#### 製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量なアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

#### 応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業

#### 材質

##### ハンドル

- 木製

##### インサート

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

##### ハウジング

- アルミニウム Al

### 発注情報

Ø			寸法	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
60	150	405		405 x 150 x 60	825	4030618300359	AAA905c002	21-04-09-16	3101.060

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。