

プロモーションBOX "Floor Tilling Dream Team"・SIMPLEXプラスチックハンマー、TPE-ソフト/TPE-ミディアムとピカード社タイルハンマー

3113s002



製品説明

プロモーションボックスFLOOR TILING DREAM TEAMは、ハルダーとピカード、二つの床施工用ハンマー が同梱されています：

SIMPLEX プラスチックハンマー径40mm(製品番号 3013.040)、ハルダー社のTPEソフト/TPEミディアムのインサート付ハンマーは、ピカードの床施工用ハンマーと理想的な組み合わせです。タイルを注意深く位置決めして、キズつけることなく施工出来ます。アルミ製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いており、かつとても軽量(345g)ですので、軽い力で叩く作業を簡単にしてくれます。いずれのインサートも色付きせず、従来のゴムハンマーと異なりゴムの打痕を残しません。青色のTPE-ソフトインサートは、柔らかく、高いクッション性を実現しています。グレー色、中硬のTPE-ミディアムインサートは、より高い打撃力を実現します。SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、すべての部品が交換可能となっています。従って、環境とお財布に優しいハンマーです。

ピカードのタイル用ハンマー (製品番号 0008390)は、グラスファイバー製の心材が入った手になじむ複合素材のハンドルがついており、振動の吸収が良いため、扱いがとても楽です。この滑り止め付きのハンドルとグリップエンドに吊下げ用穴があり、安全な作業を保証しています。ハンマーのヘッド部には異なる2つの打撃面が付いています。フラットな面側は、タイルマットを正確に割ることが出来ます。反対側には、先端部に超硬合金がついており、焼結面を精度高く割ることが出来ます。また、この先端を使うことによって、タイルに穴を明けることも可能です。他に見えない軽さ(180g)のハンマーは、とても頑丈で耐久性も高いです。

プロモーションボックスFLOOR TILING DREAM TEAMは、ハルダーとピカード、二つの床施工用ハンマー が同梱されています。

SIMPLEX プラスチックハンマー径40mm(製品番号 3113.040)、ハルダー社のTPE-ソフト(柔らかい、打痕が付かない)/TPE-ミディアム(グレー色、中硬、打痕が付かない)のインサート付きです：

アルミ製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いており、かつとても軽量(345g)ですので、軽い力で叩く作業を簡単にしてくれます。

タイルを注意深く位置決めして、キズつけることなく施工出来ます。

いずれのインサートも色付きせず、従来のゴムハンマーと異なりゴムの打痕を残しません。

すべての部品が交換/ レトロフィット可能となっています。従って、高い効率と環境に優しいハンマーです。

ピカードのタイル用ハンマー (製品番号 0008390)が同梱されています：

グラスファイバー製の心材が入った手になじむ2成分複合のハンドルがついており、振動の吸収が良いため、扱いがとても楽です。

ハンドルに滑り止め付きのグリップが付いています。

グリップエンドに吊下げ用穴があり、安全な作業を保証しています。

軽い(180g)のハンマーは、とても頑丈で耐久性も高いです。

フラットな面側は、タイルマットを割ることが出来ます。

超硬合金の先端は、焼結面を精度高く割ることが出来ます；また、ガイドを使うことによって、タイルに穴を明けることも可能です。

応用分野

床タイルの敷設

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	3113s002

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.