

SIMPLEXソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40)・TPEソフト/スーパープラスチック；アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

3117.051



製品説明

SIMPLEXプラスチックハンマーのヘッド径50mmインサートは、径40mm用のハウジングに取付けられています。このオーバーサイズの打撃面は、ワークの繊細な面へ最大限ソフトに作業出来るように考えられています。このハンマーには、TPEソフト製とスーパープラスチック製インサートが付いています。

この青色のTPEソフト製インサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートより強い打撃を可能とします。中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。また、この軽量プラスチックハンマーは簡単に持ち運び出来ます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付：繊細な面があるワーク作業に最適です
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加减して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整、プロトタイプ製作、家具の製作、化粧張り、繊細な箇所の打ち付け作業、家具の生地張り/馬具製作、生地剥がし、U字釘の取外し

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号 ¹⁾
Ø	[mm]	[g]				
50	120 x 330	430	4030618303978	AAA905c002	21-04-09-16	3117.051

¹⁾ このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.