

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / プラスチック ; アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

3126.030



製品説明

SIMPLEXハンマー3126シリーズは、ゴム製/プラスチック製のインサートの組み合わせです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げたある高品質木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- ・ ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) / プラスチック製インサート (赤色、耐油性) が付いているSIMPLEXハンマー
- ・ ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加减して叩くことが出来ます (繊細で壊れやすいワークに最適)
- ・ 高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状に仕上げたある高品質木製ハンドル ; グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています (汚れに強い)
- ・ 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・ 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

軽作業から中程度の作業、自動車、トラックの組立て修理作業、へこみ修復作業、保守作業、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工仕事向け

材質

ハンドル

- ・ 木製

インサート 1

- ・ ゴム複合材、黒色
- ・ 中硬
- ・ 衝撃緩和機能
- ・ ゴム臭無し
- ・ 低摩耗

インサート 2

- ・ プラスティック、赤
- ・ 硬
- ・ 耐油性
- ・ ユニバーサル

ハウジング

- ・ アルミニウム Al

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	profic1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
30	295	280	4030618304715	AAA905c002	21-04-09-16	3126.030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。