

SIMPLEXハンマー・ゴム複合材 / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle
3128.060



製品説明

SIMPLEXハンマー3128シリーズは、ゴム製/ナイロン製のインサートの組合せです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。また、最軽量のプラスチックハンマーですので、持ち運びが楽です。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げたある高品質木製ハンドル、はグリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長:

- ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いている SIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げたある木製ハンドル;グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

曲げ、折り加工、軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整、配管作業、家具の組立、ブリキ細工

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

インサート 2

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]		5.0		
60	405 x 150 x 60	945	4030618305385	AAA905c002	21-04-09-16	3128.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。