

**SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle**  
3137.040



**製品説明**

SIMPLEXハンマー3137シリーズは、TPEミディアム製/ スーパープラスチック製インサートの組合せです。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、熱可塑性エラストマーを材質としており、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同様の打撃が可能です。

このプラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた高品質木製ハンドルは、グリップ部がニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加减して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げた、グリップ部はニス二度塗り仕上げ加工されています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

**応用分野**

割れやすいタイルの敷設, 軽く/ 傷つきやすいワークの位置決め, 配管作業, プロトタイプ製作, ドアの施工, 家具の製作

**材質**

**ハンドル**

- 木製

**インサート 1**

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

**インサート 2**

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

**ハウジング**

- アルミニウム Al

**発注情報**

| 寸法 | 長さ x 幅 x 高さ    | 重量  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号     |
|----|----------------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| Ø  | [mm]           | [g] |               |                   |             |          |
| 40 | 325 x 115 x 40 | 365 | 4030618304753 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3137.040 |

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。