

SIMPLEXハンマー・プラスチック / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle
3167.040



製品説明

SIMPLEXハンマー3167シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。
とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

- この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長：
- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
 - ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
 - 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
 - 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
 - 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

軽く/ 傷つきやすい部品の位置決め

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

インサート 2

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
40	115	325	長さ x 幅 x 高さ	[mm]	380	4030618305484	AAA905c002	21-04-09-16	3167.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。