

## SIMPLEXハンマー・プラスチック / superplastic; with aluminium housing and high-quality

wooden handle

3167.060



## 製品説明

SIMPLEXハンマー3167シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

## 応用分野

軽く/ 傷つきやすい部品の位置決め

## 材質

## ハンドル

- 木製

## インサート 1

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

## インサート 2

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

## ハウジング

- アルミニウム Al

## 発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
60	405 x 150 x 60	895	4030618305507	AAA905c002	21-04-09-16	3167.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。