

SIMPLEXハンマー用インサート・ゴム複合材、黒色

3202.040



製品説明

SIMPLEX用のゴム製インサート(3202シリーズ)硬度約95ショアAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、黒色のインサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ホルダーのトップセラーでもありますが、サイズ径30mmから径100mmと、サイズ径60mmとD80mm“自立タイプ”(3202.2)があります。

製品の特長：

- SIMPLEX用ゴム製インサート
- 黒色
- 中程度の硬さ
- クッション性
- 臭い無し
- 優れた耐摩耗性
- ヘッド径30mmから径100mmがあります。また、ヘッド径60mmとD80mmには“自立タイプ”があります
- ホルダーのトップセラー

応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大作業、修理・保守作業

材質

インサート

- ゴム複合材、黒色
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	3202.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。