

SIMPLEXハンマー用インサート・ナイロン、白

3208.040



製品説明

SIMPLEX用ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、硬度約 73 ショア-Dと非常に硬いインサートです。この白色のナイロン製インサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

このインサートには、サイズ径30mmから径80mmがあります。

製品の特長：

- SIMPLEX用ナイロン製インサート(ポリイミド)
- 白色
- 硬い
- 耐摩耗性に優れる
- 零度以下でも欠けが起きない
- 耐油性
- ヘッド径30mmから径80mm

応用分野

ワークの調整、鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、金型製作、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、板金加工、修理、保守作業

材質

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。