

SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル・鋳鉄製ハウジング付 SIMPLEXスレッジハンマー用  
3244.061

## 製品説明

ヒッコリー製のハンドル3244シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SIMPLEXスレッジハンマーに使われています。このスレッジハンマーには、径60mmから140mmの鋳造製ハウジングがあります。径60mmと径80mmのスレッジハンマー用ハンドル長は70cm、径100mm、径125mm、径140mm用は、90cmです。ヒッコリーの特別に長い繊維質が、ハンドルの堅牢性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- ・ 鋳造製ハウジング、インサート径60mmから140mm付き、SIMPLEXスレッジハンマー用の高品質ヒッコリー製ハンドル
- ・ 全長700mm / 900mm.
- ・ 手になじむ形状に加工され、ニス仕上げ.
- ・ 長い繊維、高い耐久性.
- ・ 高い安全性 (破断しない).
- ・ レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます.

## 材質

ハンドル  
・ ヒッコリー

## 更なる情報

## その他の製品

- ・ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング

## 発注情報

Ø		寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	製品番号
60	700	700 x 41 x 41	[g] 530	4030618311225	3244.061

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.