

BLACKCRAFTプラスチックハンマー・破断しないパイプ鋼製ハンドル付、握りやすく滑りづらいポリウレタン樹脂製グリップ

3379.060



製品説明

BLACKCRAFTプラスチックハンマーのヘッドには、たくさんの小さな鋼球が封入されています。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。

その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにBLACKCRAFTプラスチックハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

BLACKCRAFTハンマーは、ウレタンで全面コーティングされています。ハンマー本体が腐食することを防ぐだけでなく、このコーティングにより、さらに振動を減衰させる効果があり、火花を飛ばす危険や、ワークに誤って傷をつけてしまう心配がありません。打撃面のポリウレタンの厚い層により、長寿命を保証します。

BLACKCRAFTハンマーは、破断に強い鋼管製の本体と手になじむ滑り止めグリップが特徴となっています。

本製品は、ヘッド径40mmから径60mmがあります。

製品の特長:

- ・ ショックレス、格別な打撃力。
- ・ ノイズが少なく、腕への負担を軽減。
- ・ ポリウレタンコーティングで全面カバー、耐腐食性、ワークに傷を付けない、誤った打撃をして火花が出ない、振動を減衰させる作用。
- ・ 打撃面の厚いポリウレタンコーティングによる長寿命。
- ・ 手になじむ形状、滑り止め、破断に強い鋼管製ハンドル。
- ・ ヘッド径40mmから60mm。

応用分野

自動車やトラックの組立て修理、タイヤの交換、車のボディワーク、へこみ補修作業、軽く傷つきやすいワークの位置決めと調整、板金の矯正と加工、保守作業、傷つきやすい表面の加工

材質

ハンドル

- ・ 鋼管、扱い易いゴム・グリップ付

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
φ	[mm]	[g]				
60	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。