

## SECURALプラスチックハンマー・頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート

3380.040



### 製品説明

SECURALプラスチックハンマーは四角形のインサートなので、コーナーや、角の作業に適しているため、その分野のスペシャリストです。  
ポリウレタン製のインサートは、中程度の硬さで、交換も可能です。  
ハンマーの頭部には、叩いた時の反動を最大限吸収するような、質量バランスを考えた量の鋼球が入っています。このショックレス機能により、作業者の腕への負担が軽減されるだけでなく、ワークへの衝撃をしっかりと加えることが出来ます。  
ハンマーの長手方向に溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。

本製品には、2つのサイズがあります: 680g と1,000g、インサート打撃面30 x 40mmと35 x 45mmです

製品の特長:

- 交換可能、四角形、中程度の硬さのポリウレタン製インサート。
- 叩いた際のノイズが小さく、ショックレス作業に適しています。
- 軽量にもかかわらず強い打撃力。
- ハンマーの全周溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。
- 本製品は2種類のサイズ: 680gと1,000g、それぞれのヘッド面は30 x 40mm、35 x 45mm。

### 応用分野

フローリングの施工、窓やドアの取付け、モルタル壁の施工、家具の製作、配管作業、板金加工、軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整、修理、ノミによる穴彫り作業

### 材質

#### 仕様

- 堅牢なスチール製ハウジングと扱いやすいゴム・グリップ

#### インサート

- ポリウレタン、黄色、四角形
- 中硬
- 低騒音
- 衝撃緩和機能
- 耐摩耗性

### 発注情報

長さ x 幅	寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	[mm]		[g]				
30 x 40	117 300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040

応用例



















## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。