

SECURAL plus プラスチックハンマー・破断に強い、1枚の鋼板からヘッドとハンドルを製作、四角形インサート、特殊な形状のグリップエンド

3380.140



製品説明

SECURAL PlusはSECURALハンマーをさらに進化：グリップ底部はパッキンの圧入に最適な形状になっています。グリップ底部をどう配置するかに応じて、狭い面やかなり幅のある面のいずれかで作業し、様々な異なるサイズのパッキンの圧入することができます。

ポリウレタン製の、中硬で若干外側に張り出したインサートは交換可能となっています。完璧なバランスを実現した、ヘッド部質量と鉄球質量の割合は、最大限の反動吸収を保証しています。これにより、かなり大きな打撃であっても、関節部の負担を軽減することができます。ハウジングは長手方向を溶接することで、ヘッドとハンドルを一体化し、破断に強い構造としています。

ポイント箇条書き：

様々な異なるサイズのパッキン圧入に適した特殊な形状のグリップ底部。
ポリウレタン製のこの中硬で若干外側に張り出したインサートは交換可能。

低騒音と完全なショックレスの作業を実現。

軽量でもかなり大きな打撃力。

両サイドを溶接した構造で折れることがなくヘッドとハンドルを一体化。

応用分野

窓ガラス取付工事、アルミやプラスチックのモール取付、パッキンの圧入作業

材質

仕様

- 堅牢なスチール製ハウジングと扱いやすいゴム・グリップ

インサート

- ポリウレタン、黄色、四角形
- 中硬
- 低騒音
- 衝撃緩和機能
- 耐摩耗性

発注情報

長さ x 幅	寸法		長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
				[g]				
		[mm]						
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。