

SUPERCRAFTプラスチックハンマー・握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

3399.060



製品説明

SUPERCRAFTハンマーの管状ヘッド内部には小さな鉄球が入っています。ハンマーが相手のワークに当たった瞬間から鉄球がわずかに遅れてきて、その衝撃がハンマーの反動を抑えるとともに打撃エネルギーをすべてワークに伝えることができます。無反応により打撃エネルギーが効率良く吸収されるようにします。その結果として比類ないレベルの打撃が実現されます。これに加え、SUPERCRAFTハンマーは通常の鋼製ハンマーと比べると作業における安全性が大幅に向上し、関節の負担を大幅に軽減し、大幅な騒音の低減を実現することができます。この交換可能なインサートは、非常に大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。また本製品は押し出し成形による、きわめて均質な材料からつくられているため、射出成形のプラスチックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくいインサートです。3層ハンドルは、折れにくいフレキシブルなグラスファイバーを芯にし、握りやすい形状にポリプロピレンとエラストマーでコーティングされ、手に油が付いて滑りやすい時でも確かな把持を実現します。ヘッド部の耐摩耗性粉体塗装が錆を防止します。全ての溶接部が口ポット溶接となっています。鉄球が入っているヘッドの内部は溶接により完全に密封されているので、強く叩いても鉄球が外側に飛び出すことはありません。このバージョンは D40mm から D60mm までのサイズで利用できます。

ポイント箇条書き:

ショックレス、大きな打撃力。

低騒音で関節に優しい

最高の強度の特殊なナイロンによる交換可能なインサート。

折れにくく、グラスファイバーを芯とした滑りにくいゴム製グリップの3層ハンドル。

完全な口ポット溶接。

D40mm から D60mm までのサイズで利用できます。

応用分野

自動車、トラックの組立て修理、軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整、鋭角エッジがある製品の組立て、板金の矯正、ハウジングの組立て、プラント建設、保守作業、板金加工

材質

ハンドル

- 握りやすい三層構造ハンドル

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 低騒音
- 非常に強い衝撃力

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
60	392 x 145 x 60	1625	4030618312581	AAA905c002	21-04-09-16	3399.060

応用例









法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。