

ドロップハンマー

3408.015



製品説明

ホルダーのパンチ、3408シリーズには、径10mm、径12mm、径15mmのサイズがあります。本体の両側にインサートがついており、交換可能となっています。この特殊ナイロン製のインサートは、打撃音を少なくし、耐摩耗性に優れ、かつ、欠けが起きません。また、金槌と一緒に使う際には、確実、かつソフトに叩くことに役立ちます。

製品の特長：

- ・ホルダーの役に立つ小さいハンマー
- ・両側にナイロン製インサートが付いています。耐摩耗性に優れ、欠けを起こしません
- ・金槌で叩く作業を安全、繊細に出来ます
- ・ヘッド径10mm、径12mm、径15mm

応用分野

手作業に十分な余裕のスペースがない箇所での組立、修理、メンテナンスの各種作業、乗用車/商用車

材質

- インサート
- ・ナイロン、白
 - ・硬
 - ・高い耐摩耗性
 - ・割れにくい
 - ・耐油性

組立

交換可能なナイロン製インサート

更なる情報

その他の製品

- ・ドロップハンマー/パンチのセット, 4本

発注情報

Ø		寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
15	175	175 x 15 x 15	200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	3408.015

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。