

ドロップハンマー用インサート

3508.010



製品説明

(3508シリーズ)のナイロン製インサートは、非常に硬く、硬度約73シヨア-です。この白色のナイロン製インサートは、極めて優れた打撃品質の提供と同時に、最高の強靱性と耐久性を保証します。このインサートは、原材料を押し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。ショックレスハンマーに使われた際の、高いインパクト力にも耐える性能です。さらに、耐油性を持ち、SUPERCRAFTスレッジハンマー、SUPERCRAFTプラスチックハンマー、パンチ、ドロップハンマーにも使われています。

このインサートには、サイズ径10mmから径100mmがあります。

製品の特長：

- SIMPLEX用ナイロン製インサート(ポリイミド).
- 白色.
- 硬い.
- 耐摩耗性に優れる.
- 零度以下でも欠けが起きない.
- 耐油性.
- ヘッド径10mmから径100mm.

材質

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
10	16 x 10,5 x 10,5	1	4030618302155	AAA905c002	21-04-91-06	3508.010

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。