

## ねじれくさび・持ち運びに便利なプラスチック製ケース付

3556.260



### 製品説明

最適な20°のツイスト、鍛造した剛性の高いねじれくさびは、木材を割る作業中に、くさびが抜けることはありません。  
先端部は、角度をつけて研磨されています。  
重さが3,100gであるにもかかわらず、側面のへこみ部を持つことで、確実なグリップとくさびの打ち込み作業が出来ます。  
くさび本体表面に段が付いているので、跳ね返りはありません-凍っている木材でも大丈夫です。  
オレンジ色のパウダーコーティングは、視認性を高めており、どこに置いても探しやすいです。専用のプラスチックケースで安全に運ぶことが出来ます。  
SIMPLEXモール(3007.160)、SIMPLEXスレッジハンマー (3007.081-141)、他の林業用スレッジハンマー(3366.0S3-0S6)と使う際の相性は抜群です。

製品の特長：

- 鍛造した剛性の高いねじれくさびは、木材を割るのに最適です
- 重さ 3,100g.
- 側面のへこみ部を持つことで、確実なグリップ
- くさび本体表面に段が付いているので、跳ね返りはありません-凍っている木材でも大丈夫です。
- 視認性が高い、オレンジ色のパウダーコーティング
- SIMPLEXモール、SIMPLEXスレッジハンマーと使う際の相性は抜群です。
- 専用のプラスチックケース付

### 応用分野

無理なく効率的に木材割り出来る、SIMPLEXモールとSIMPLEXスレッジハンマーの組み合わせ

高度な薪割作業に最適な20°のツイスト、SIMPLEXモール、SIMPLEXスレッジハンマーと一緒に使う際の相性は抜群です。この頑丈なねじれくさびは、鍛造熱処理鋼で出来ており、先端部は、角度をつけて研磨されており、ガイド用の溝、確実なグリップを助ける、側面の溝があります。

### 材質

- 熱処理鋼、鍛造、打撃部は研磨し面取り加工

### 更なる情報

#### 備考

鉄製のくさびには、必ずプラスチックの打撃面を持つソフトハンマーをお使いください。鉄ハンマーを使うと碎ける危険があります。

### 発注情報

寸法		長さ x 幅 x 高さ [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
長さ	幅						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

応用例



法令(コンプライアンス)

**RoHS準拠**

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

**SVHC材の含有は無し**

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

**プロポジション65の物質は含有していません**

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**紛争物質は使用していません**

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。