

MAXXCRAFTロックスマスハンマー・鉄ハンマーDIN 1041準拠

3666.010



製品説明

特許の反動抑制構造。頭部とハンドルの結合部にゴム部材を挿入。反動と騒音を抑制し、打撃力が相手部材にしっかり伝わる。疲労も軽減。ハンドルの根元をゴムで被覆。ドイツ工業規格に則った面取り加工済み。

応用分野

DIN規格品ロックスマス・ハンマーは、今まで、工場や様々な仕事に汎用的に使われてきました。

材質

ヘッド
・高品質特殊鋼、鍛造

ハンドル
・ヒッコリー

発注情報

| 名称 | 寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm] | | 重量 [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|----------------|---------------------------|-----|-----------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| MAXXCRAFT 1000 | 135 | 360 | 1000 | 4030618303084 | AAA904c002 | 21-04-09-15 | 3666.010 |

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。