

SIMPLEXハンマー・TPEソフト；強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

3701.050



製品説明

SIMPLEXハンマー3701シリーズは、青色のTPEソフト製インサート(3201シリーズ)が両側に付いています。

このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い安定性を提供しています。この重いハウジングにより、大きな打撃力を保証しています。

グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。

応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

ハウジング

- 強化可鍛鋳鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]		5.0		
50	135 x 135 x 50	1190	4030618303343	AAA905c002	21-04-09-16	3701.050

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。